
Waarin een fauteuil groots kan zijn

Romp

Frame

Metaal

Vering

No-sag veren

Schuim

Basis van polyurethaan vormschuim. In de rug is een extra zachte kwaliteit polyurethaan vormschuimdeel geplakt. Bedekt met dacron (120 gr).

Stoffering

Stof en leer.

Zitkussen

Schuim

Versie 1

In de basis is een HR-schuim gebruikt. Bovenop het kussen zit een dekje gevuld met een mix van latex vlokken en dacron fiberkrullen (verhouding 70/30%).

Het gehele kussen is bedekt met dacron.

Versie 2

In de voorkant is een harde polyether schuimen spie geplakt om meer steun in de knieholtes te krijgen.

De bovenkant van het kussen bestaat uit een zachte HR-schuim voor extra comfort.

Onderstel

Slede gesloten RVS geborsteld.

Voorzien van rubber voetjes.

Eiken carbon gebeitst of wit geolied.

Noten mat gelakt. Voorzien van rubber voetjes.

Has everything that makes a lounge chair big

Body

Frame

Metall

Springs

No-sag springs

Foam

Moulded polyurethane foam. The back is made out of an extra soft quality polyurethane foam for extra comfort. Covered with dacron (120 gr).

Upholstery

Fabric and leather.

Seatcushion

Foam

Version 1

In the front edge of the cushion a wedge made out of a harder polyether foam is included in the cushion to give more support to the legs. The top of the cushion is made out of an extra soft HR-foam to create more comfort. The entire cushion is covered with dacron.

Version 2

The base is made out of HR-foam. The top is made of an padding of latex flocks and fibre curls (ratio 70/30%)

Feet

Sled base stainless steel brushed. Equipped with rubber feet.

Oak carbon or white oiled.

Walnut matt lacquered. Equipped with rubber feet.

Worin ein Sessel großartig sein kann

Korpus

Rahmen

Metall

Federung

No-sagfedern

Schaum

Die Basis besteht aus Polyurethan-Vormschaum. In den Rücken ist eine extra weiches Element aus Polyurethan-Formschaum eingesetzt. Bedeckt mit Dacron (120 gr).

Upholstery

Stoff und Leder.

Sitzkissen

Schaum

Version 1

Im Kern befindet sich HR-Schaum. Auf diesem Kissen sitzt ein Kissen welches gefüllt ist mit einem Mix aus ateflocken und gekringelter Dacronfaser im Verhältnis von 70/30%. Das komplette Kissen ist mit Dacron umhüllt.

Version 2

In der Vorderkante sitzt ein festerer Polyetherschaumkeil um die Oberschenkel stärker zu stützen. Die Toplage besteht aus einem weichen HR-Schaum für den Komfort.

Untergestell

Kufengestell Edelstahl gebürstet. Gummigleiter.

Eiche Carbon gebeitst oder weiss geölt. Gummigleiter.

Nussbaum matt lackiert. Gummigleiter.

